



Pixlip Pop - Serie
Pixlip Pop - series

- **Produktbeschreibung**
Product specifications
- **Lieferumfang**
Delivery
- **Standskizze**
Booth layout
- **Druckanforderungen**
Print specifications
- **Druckmaße**
Print sizes
- **Druckvorlagen**
Templates
- **Hinweise zur Druckdatenerstellung**
Guidelines for print data creation
- **Aufbauanleitung**
Assembly instruction
- **Häufig gestellte Fragen**
Frequently asked questions

Pixlip Pop Desinfektionstuchspender mit Mülleimer, Desinfektionsmittelspender und Handschuhspender
Pixlip Pop disinfectant wipe dispenser with trash can, disinfectant dispenser and glove dispenser



Produktbeschreibung

Product specifications

Desinfektionstuchspender mit Mülleimer, Desinfektionsmittelspender und Handschuhspender. Jetzt gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es sehr wichtig auf innovative und effiziente Hygienemaßnahmen zu setzen. Solche Spender sind häufig nicht gerade praktisch, da sie viel Platz einnehmen und kein schönes Design haben. Mit PIXCARE soll damit nun ein für alle Mal Schluss sein: Unsere effiziente All-in-one Desinfektionsstation: Mit der PIXCARE All-in-one Desinfektionsstation können Sie alle Hygienestandards erfüllen - und das mit einem individuellen und ausgeklügelten Design! Einerseits verfügt unser Produkt über einen Desinfektionsspender, welcher berührungslos und sensorgesteuert funktioniert, um das Infektionsrisiko an der Station selber vollkommen einzudämmen! Praktische Bedienung: Die Bedienung ist kinderleicht: Die Hände unter die Sprühdüse halten und sofort wird ein fein-nebliger Sprühfilm aufgetragen, der Sie vor Infektionen schützt. Des Weiteren weist die PIXCARE Station noch eine Spenderbox für bis zu 700 virozyden Desinfektionstücher auf! Andererseits enthält die Station jedoch auch noch einen Handschuhspender, wodurch nun allen Anforderungen an ein hygienisches Miteinander erfüllt sind! Zuletzt kommt unser Produkt praktischerweise auch noch mit einem Mülleimer, was dafür sorgt, dass Sie in Ihren Räumlichkeiten viel Platz sparen, da sich alles direkt kompakt an einem Ort befindet! Individuelles Design: An beiden Seiten der Station befinden sich Drucke, die dafür sorgen, dass die Station auch noch schön und modern aussieht. Für die Drucke können Sie unsere Vorlagen verwenden, oder die Flächen (bei Anfrage) auch individuell bedrucken lassen. Somit können Sie unsere innovative Station genau nach Ihren Wünschen anpassen und neben ihren vielen Funktionen, hat sie dann auch noch ein einzigartiges Design! Lieferumfang: Technische Details - Desinfektionsspender: Sprühzeit: 3- 5 Sekunden. Farbe: Weiss. Betrieb: wird durch AA Batterien betrieben. Desinfektionsmittel: nicht inklusive. Füllmenge: 1000ml.

Disinfectant wipe dispenser with trash can, disinfectant dispenser and glove dispenser. Especially in times of the corona pandemic, it is very important to rely on innovative and efficient hygiene measures. Such dispensers are often not very practical because they take up a lot of space and do not have a nice design. PIXCARE should put an end to this once and for all: Our efficient all-in-one disinfection station: With the PIXCARE all-in-one disinfection station you can meet all hygiene standards - and with an individual and sophisticated design! On the one hand, our product has a disinfection dispenser, which works without contact and sensor-controlled, in order to completely reduce the risk of infection at the station itself! Practical operation: Operation is child's play: hold your hands under the spray nozzle and a fine, misty spray film is applied immediately to protect you from infections. The PIXCARE station also has a dispenser box for up to 700 virocidal disinfectant wipes! On the other hand, the station also contains a glove dispenser, which means that all requirements for hygienic cooperation are now met! Finally, our product comes conveniently with a trash can, which ensures that you save a lot of space on your premises, since everything is directly compact in one place! Individual design: There are prints on both sides of the station, which ensure that the station also looks beautiful and modern. You can use our templates for the prints, or have the surfaces individually printed (on request). So you can adapt our innovative station exactly according to your wishes and in addition to its many functions, it also has a unique design! Scope of delivery: Technical details - Disinfection dispenser: Spraying time: 3-5 seconds. Color white. Operation: powered by AA batteries. Disinfectant: not included. Filling quantity: 1000ml.


- Berührungsloser und sensorgesteuerter Desinfektionsspender
Non-contact and sensor-controlled disinfection dispenser
- Inkl. Handschuhspender
Incl. glove dispenser
- Inkl. Mülleimer
Incl. Garbage can
- Drucke und Textilien lassen sich individuell anpassen
Prints and textiles can be customized
- Drucke und Textilien können ausgetauscht werden
Drucke und Textilien können ausgetauscht werden

- Ideal für den Einkaufswagenbereich und für Eingänge öffentlicher Gebäude
Ideal for the shopping cart area and for entrances to public buildings
- Schützt Sie und Ihre Kunden berührungslos vor Ansteckungen
Protects you and your customers from contact without contact
- Einfache Bedienung und Tanknachfüllung
Easy operation and tank refill
- Infosteile weckt Aufmerksamkeit Ihrer Kunden
Info pillar gets your customers' attention
- Leichte Vermittlung von wichtigen Informationen
Protects you and your customers from contact without contact

← zurück zur Übersicht
back to overview


Produktmaße Product dimensions

Vorderseite
Front side




- A > 400 mm
- B > 1250 mm
- 1 > Druckfläche Front
Print area front
- 2 > Rahmen
Frame

Rückseite
Rear side



- A > 400 mm
- B > 1250 mm
- 1 > Druckfläche Rück-
seite
Print area rear side
- 2 > Rahmen
Frame

Seite
Side



- C > 75 mm
- 1 > Druckfläche Front
Print area front
- 2 > Druckfläche Rück-
seite
Print area rear side

[← zurück zur Übersicht](#)
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Druckanforderungen Print specifications

Für alle Dateien gilt:
Valid for all files:

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus angelegt werden. Wandeln Sie alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreiben Sie keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersenden Sie uns nur Einzel-PDF-Dateien.

Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Please do convert all fonts into paths and do not apply bleed margin or cutting marks to the document. Do not elaborate a multi-paged PDF document. Please do only transfer single-paged PDF documents.

Dateitypen:
File types:

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten**
PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, Ai, JPG - **please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.**

CMYK Tiff-Dateien mit LZW-Komprimierung
CMYK tiff-file with LZW-compression

CMYK Illustrator CC/CS (inkl. Ebenen)
CMYK Illustrator CC/CS (with layers)

CMYK Photoshop CC/CS (inkl. Ebenen)
CMYK Photoshop CC/CS (with layers)


CMYK Indesign CC/CS (verpackt)
CMYK Indesign CC/CS (package)

CMYK EPS-Dateien mit JPG-Komprimierung
CMYK eps-file with JPG-compression

Datenmenge:
Data volume:

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000 mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die ppi proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000 mm please scale it on 1:2 / 1:4 / 1:10 and adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Druckanforderungen

Print specifications

Farbraum:

Colours:

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Bitte senden Sie - wenn möglich - zu jeder Datei einen farbverbindlichen Ausdruck oder Proof und / oder genaue Farbangaben in HKS/Pantone. Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

All special colors must be generated in CMYK using FOGRA39/ IsoCoatedV2. Data in the RGB color space will be converted. If possible, please send us a binding proof, or create the exact color specification in HKS or Pantone. For subsequent color variations we assume no guarantee.

Datenbezeichnung:

File Designation:

Name_Produktnamen_Größe in mm_Menge. Z.B. MeineFirma_Ro.04_850x2200_Xxdrukken.pdf

Name_productname_size In mm_amount. I.g. MyCompany_Ro.04_850x2200_Xxprinting.pdf.

Datenübertragung:

File transfer:

<http://upload.konorg.com>

<http://upload.konorg.com>

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Druckmaße

Print sizes

Bitte beachten Sie die [Hinweise zur Druckdatenerstellung](#).
Please note the [guidelines for print data creation](#).

Druckmaße Pixlip Pop Mobiler Desinfektionsspender Infostand (BxH): **440 x 1290 mm**
Print sizes Pixlip Pop mobile disinfection dispenser info stand (WxH): **440 x 1290 mm**

Sichtmaße (BxH): **400 x 1250 mm**
Visible sizes (WxH): **400 x 1250 mm**

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Druckvorlagen Templates

Bitte öffnen Sie die untenstehenden links, um zu den Druckvorlagen zu gelangen. Die links öffnen das zugehörige Programm automatisch, sofern dieses auf Ihrem Computer installiert ist. Sie benötigen hierzu eine Internetverbindung. Nutzen Sie für andere Programmarten die eps-Vorlage unter Verwendung der Importfunktion.

Please open the following links to get the templates for this product. Links will open automatically if the relevant program is already installed on your computer. For this you need a internet-connection. For other applications choose the eps-file by using the import-function.




Druckvorlagen für Adobe Illustrator
Templates for Adobe Illustrator 



Druckvorlagen für Adobe InDesign
Templates for Adobe InDesign 



Druckvorlagen für Adobe Photoshop
Templates for Adobe Photoshop 



Druckvorlagen für Adobe Illustrator
Templates for Adobe Illustrator 



Druckvorlagen für Adobe InDesign
Templates for Adobe InDesign 



Druckvorlagen für andere Anwendungen
Templates for other applications 




zurück zur Übersicht
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Hinweise zur Druckdatenerstellung



Guidelines for print data creation



A > Rahmen
A > Frame

B > Druckbereich/Druckmaß > auf diesen Bereich ist die Druckvorlage angelegt
B > Print area/Print size > template is designed for this area

C > Sichtbereich/Sichtmaß > in der Druckvorlage mit grüner Linie angezeigt
C > Visible area/Visible size > shown in the template as a green line



Das im Datenblatt angegebene Druckmaß umfasst die sichtbaren und nicht sichtbaren Bereiche des Grafikträgers. Bitte legen Sie die Druckdatei immer auf das **Druckmaß** unter Berücksichtigung des **Sichtmaßes** an. Hintergrundgrafiken und -bilder/-texturen sollten über das gesamte Druckmaß angelegt, wichtige grafische Elemente, die beschnittlos sichtbar sein sollen, müssen innerhalb des Sichtmaßes platziert werden.

The printsize mentioned in the data sheet includes the visible and non-visible areas of the graphic sheet. Please layout the printfile according to the **print size** in consideration of the **visible size**. Background-graphics, -pictures and -textures should be laid out across the whole print size. Important graphical elements, which should be seen without any crops must be placed within the visible size.

[← zurück zur Übersicht](#)
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Übersicht
Overview

Produktbeschreibung
Product specifications

Produktmaße
Product dimensions

Druckanforderungen
Print specifications

Druckmaße
Print sizes

Druckvorlagen
Templates

Hinweise zur Druckdatenerstellung
Guidelines for print data creation

Aufbauanleitung
Assembly instruction

Häufig gestellte Fragen
Frequently asked questions

Aufbauanleitung *Assembly instructions*

... in Arbeit

... *in progress*

 **zurück zur Übersicht**
back to overview

Daten hochladen
File upload

Konorg Shop
Konorg shop

Häufig gestellte Fragen

Frequently asked questions

Ich kann die Druckvorlagen nicht öffnen
I cannot open the templates



Sie haben keines der aufgeführten Programme auf Ihrem Rechner installiert
You do not have any of the listed programs installed on your computer

Wie lasse ich Ihnen meine Druckvorlage zukommen?
How can I send you my print data?



Bitte benutzen Sie den link unten rechts um zum upload zu gelangen
Please use the link right below at the bottom to upload yor data

Wieviel Überfüllung oder Beschnitt wird benötigt?
How much overlay or bleed is required?



Wir benötigen keine Beschnittzugaben, Passermarken oder Überfüllungen
We do not need any bleeds, passers nor overlays

Was passiert, nachdem ich meine Daten hochgeladen habe?
What happens after uploading my print data?



Die Daten werden einem automatischen Überprüfungsprogramm zugeführt, Sie erhalten einen Kontrollabzug mit Bericht zur Freigabe oder Korrektur
The files will be tranferred to an automatic check, you will get a screen proof with a report for confirmation or correction

Können Sonderfarben gedruckt werden?
Can special colors be printed?



Im Digitaldruck können keine Sonderfarben wie gold, silber oder ähnliches gedruckt werden. Pantone-, HKS- und RAL-Farben werden bestmöglich simuliert
In digital printing no special colors such as gold, silver or the like can be printed. Pantone-, HKS- and RAL-colors will be simulated best possible

Gibt es einen farbverbindlichen Andruck?
Is a colour-binding proof included?



Sie können uns einen Farbton, z.B. in HKS oder Pantone angeben, an dem wir uns bei der Erstellung Ihres Produktes richten. (Bitte beachten Sie, dass Sie die HKS- oder Pantone-Werte auch entsprechend in Ihrer Druckdatei anlegen.) Alternativ können Sie auch kostenpflichtig einen Andruck auf Original-Material bestellen oder Sie lassen uns einen Proof Ihrer Druckdatei zukommen
You can provide us a color tone for example in HKS or Pantone. We will consider your reference when printing your job (Please note, that these colors must also be prepared in your printfile). Alternatively you can order a press proof on original material subject to charge or send us your colour proof



zurück zur Übersicht
back to overview